Digi-Pas®迪派士™ 隶属于 DIGIPAS集团

使用手册 卡扣式数码 水平仪 DWL 130 (分辨率0.05°)



CEFCC ROHS

新加坡制品

设备概述:



® Registered Design

打开电池盖



往下推动电池盖



Note: 校准时,请保持Digi-Pas始终是稳定的。

▲ 警告


Digi-Pas 在出厂时已校准,用户可根据需要 自行校准。

请登陆www. digipas.com 查看如何校准的演 示录像。

校准说明

- 1. 按一次 "CAL"键, 然后放开, 蜂鸣声响起
- 2a. 将Digi-Pas产品放在光滑平整的桌面,按一次 "MODE"键,等候几秒钟,蜂鸣器响起
- b. 将Digi-Pas水平反转180°, 按下"MODE"键, 等 候几秒钟, 蜂鸣器响起
- c. 将Digi-Pas垂直放置 (即-90°) , 按下 "MODE" 键,等候几秒钟,蜂鸣器响起
- d. 将Digi-Pas反转垂直放置(即+90°),按下 "MODE"键,等候几秒钟,蜂鸣器响起
- 3. 校准完成时, 蜂鸣器蜂鸣音停止

校准图



第二步 a.





技术规格:

大力 : 95 x 48 x 22mm

重量 : 110克

工作温度 : 0° ~ +50°(Celsius) : -10° ~ +60°(Celsius) 存储温度 : 2 x CR2032 (3V)

清洁

- 请保持水平仪的干燥和清洁,用软布擦拭潮 湿及灰尘,
- 请不要使用腐蚀性的化学品, 刺激性的清 洁剂或溶液清洗水平仪。
- 请不要将水平仪浸泡在水里清洗,擦拭或清 洁。

声明

Digi-Pas® 数码水平仪,特此证明对原购方在工艺和原 材料方面是毫无瑕疵的。JSB 科技将会针对在正常操作 和使用情况下一年内(从购买之日起)对有任何有瑕疵 的部件,进行维修或更换。但该1年保修条款不适用于 欧盟成员国。在欧盟成员国内采购的產品除了可享有我 司提供的1年保修期限之外,也将随之享受现行欧盟消费 者权益保护法中所规定的法定保修保修期限。JSB 科技 对误用、滥用转让或由买家更换后的产品不予以保证 买方自己提供的软件或接口、非法修改、以及超出使用 条件范围外的产品同样不予保证。JSB 科技并不保证仪 器软件的操作以及固件使用的持续性无差错。我司具有 独家解释权,在此重申,我们对延期使用,以及间接或 偶然的损坏不负责任。特此声明,JSB科技针对适销性或 特殊用途拒绝予以保证。



制造商 ISB TECH Pte Ltd

Email: info@digipas.com

www.digipas.com

首次使用,请移开电池间的塑胶片,以便连接。

IIM-2-00082-99-00